

csatlakozó tömb

VABM-B10-25E-N12-8-P3

Cikkszám: 8026294

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret | 27.5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 8 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 2,130 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| 12 vezérlő levegő csatlakozás | 1/8 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | 1/2 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |