

Fix fojtás VFFG-T-F6-8

Cikkszám: 8047354

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Felfogási mód	Tapped
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Méret	For ø 5.8 mm
Névleges méret	0.85 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1.2 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform