


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L48-90R

Cikkszám: 8063477

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	816 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L48
Interfész kód Motor In	90R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis