


axiális készlet EAMM-A-N80-72GA

Cikkszám: 8063612

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	48 Nm
Gyártmány súlya	1,263 g
Csatlakozófelület, szabályozó	N80
Interfész kód, motor In	72GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform