

rack and pinion axis

EHH-80-RP- -

Cikkszám: 8068233

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	250 ... 2,500 mm
Méret	80
Szélesség	411 mm
Magasság	245 mm
Hossz	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Hajtómű típus	Right-angle servo gear unit
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul With gear rack
Vezeték	Recirculating roller bearing guide
Hajtómű áttétel	5:1
Üzemi nyomás	6 bar
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	10 ... 40 °C
Max. hatásfok	96 %
Anyag megjegyzés	RoHS konform