


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D40-70AA

Cikkszám: 8105952

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	443 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D40
Interfész kód Motor In	70AA 70AB
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis