

# vakdugó NPQE-P-S4-P10

Cikkszám: 8113204

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Blanking plug
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tisztasoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.35 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM