

Tömítés készlet DADG-SK-C8-2'''-PP

Cikkszám: 8161131

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Méret | 2''' |
| Kiegészítő funkciók | pneumatikus csillapításhoz |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...74 °C |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit | -4 °F...165 °F |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR PUR |