

# Műanyag tömlő PU-3/8-SW

Cikkszám: 8501

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	9.5 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	44 mm
Belső átmérő	6.5 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.048 kg/m
Szín	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform