

# Ammortizzatore DYEF-M4-Y1

Codice prodotto: 1179810

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Dimensione                               | M4  |
| Corsa                                    | 0.9 mm  |
| Ammortizzazione                          | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica in entrambe le estremità senza battuta fissa metallica |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale   |
| Rilevamento posizione                    | Senza   |
| Velocità max. d'impatto                  | 0.8 m/s   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione   |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...60 °C  |
| Lunghezza ammortizzatore                 | 0.9 mm  |
| Consumo di energia max. per corsa        | 0.015 J   |
| Peso prodotto                            | 2.1 g   |
| Tipo di montaggio                        | Tramite controdado  |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)   |
| Materiale guarnizioni                    | NBR   |
| Materiale corpo                          | Acciaio fortemente legato   |