

## raccordo a innesto QS-B-1/8-4-20

Codice prodotto: 130914  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Filetto maschio con esagono esterno.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Taglia   | Standard                                       |
| Diametro nominale  | 2,6 mm   |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Rivestimento                                   |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                      |
| Dimensioni contenitore                                   | 20   |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                            |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar                               |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:~] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1  |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 60 °C                                  |
| Omologazione   | Germanischer Lloyd                             |
| Coppia di serraggio max.                                 | 7 Nm   |
| Peso   | 8,3 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filetto maschio R1/8                           |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo diametro esterno 4 mm                 |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Blu  |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                                |
| Informazioni sui materiali, corpo                        | Ottone<br>Nichelato                            |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio         | POM  |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo             | NBR  |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo         | Acciaio inossidabile fortemente legato         |