


Raccordo a innesto a L NPQP-LQ-R18-Q8

Codice prodotto: 132441

FESTO

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensioni | Standard |
| Diametro nominale | 4,8 mm |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso | 11 g |
| Attacco pneumatico 1 | R1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | per tubo flessibile diametro esterno 8 mm |
| Avvertenza sul materiale | contiene lubrificanti siliconici a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | PP |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |