

Connettore NPQP-D-Q10-E

Codice prodotto: 132540

FESTO

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Standard
Diametro nominale	6,7 mm
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	13 g
Attacco pneumatico 1	per tubo flessibile diametro esterno 10 mm
Attacco pneumatico 2	per tubo flessibile diametro esterno 10 mm
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PP
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato