

# blocchetto di collegamento VABM-C8-12E-G14-12-M1-L

Codice prodotto: 1361870

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	12 mm
Numero max. posti valvola	12
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,6 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	890 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica