


kit assiale EAMM-A-F37-40G

Codice prodotto: 1454257

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	8,2 Nm
Peso	280 g
Codice interfaccia, attuatore	F37
Codice interfaccia, motore in	40G
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS