

flangia oscillante SZS-50

Codice prodotto: 14885

FESTO

Per cilindri DZH, lato stretto, supporto a cerniera abbinato LBZS.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Taglia | 50 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso | 167 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale fissaggio | Alluminio pressofuso |
| Materiale perno | Acciaio zincato |
| Materiale supporto | Plastica |
| Materiale viti | Acciaio zincato |
| Materiale sistema di blocco | Acciaio armonico, zincato |