

# Raccordo a innesto

## QSF-1/8-5/32-U

Codice prodotto: 153616

FESTO

filetto femmina con esagono esterno.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Dimensioni   | Standard  |
| Diametro nominale                                      | 2,6 mm  |
| Posizione di montaggio                                 | qualsiasi   |
| Dimensioni contenitore                                 | 1   |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                                     |
| Pressione di esercizio                                 | -0,95 ... 10 bar  |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura   | -0,95 ... 10 bar  |
| Fluido di esercizio                                    | Aria compressa filtrata<br>Vuoto                        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC               | 1   |
| Temperatura ambiente                                   | -10 ... 60 °C   |
| Omologazione   | Germanischer Lloyd                                      |
| Max. coppia di serraggio                               | 8 Nm  |
| Attacco pneumatico                                     | NPT1/8-27<br>per tubo flessibile diametro esterno 5/32" |
| Colore dell'anello di smontaggio                       | grigio  |
| Avvertenza sul materiale                               | a norme RoHS  |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)        | Ottone<br>nichelato                                     |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio       | POM   |
| Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile | NBR   |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo       | Acciaio inossidabile fortemente legato                  |