

# manometro a flangia FMA-40-10-1/4-EN

Codice prodotto: 159596

FESTO

Con unità di indicazione in bar e psi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 10 bar
Scala del manometro	0 ... 145 psi
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	40
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio a pannello
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	2,5
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	G1/4
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	ABS
Materiale finestrella	SAN
Materiale anello di fissaggio	Acciaio
Colore corpo contenitore	Nero
Peso	80 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno
Scala	Doppia scala bar (esterno) psi (interno)