


Cilindro compatto ADVU-4"- -P-A

Codice prodotto: 160569

FESTO

per rilevamento senza contatto.
Stelo con filetto femmina.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0,04 ... 16 "
Diametro pistone	4"
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Funzionamento	a doppio effetto
Estremità dello stelo	Filetto femmina
Pressione di esercizio	8,7 ... 145 Psi
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia d'urto nelle posizioni finali	0,7376 J
Forza teorica a 6 bar, in trazione	993 lbf
Forza teorica a 6 bar, in spinta	1.059 lbf
Massa movimentata a corsa 0 mm	21,658 oz
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	6,243 oz
Peso a corsa 0 mm	98,66 oz
Aumento di massa per 10 mm di corsa	1,34 oz
Attacco pneumatico	NPT1/4-18
Pressione di esercizio [psi]	8,7 ... 145 psi
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU) NBR
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Lega di alluminio per lavorazione plastica