


# Attuatore lineare DGP-1 1/4"- -PPV-A-B

Codice prodotto: 160911

FESTO

per rilevamento senza contatto, senza stelo, con accoppiamento geometrico tra pistone e cursore e deceleratori di finecorsa regolabili su entrambi i lati

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA  
Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	10 ... 3.000 mm
Diametro pistone	1 1/4"
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati YSR: Ammortizzatore, curva caratteristica costante
Guida	Guida base
Principio di accoppiamento	accoppiamento meccanico (feritoia)
Pressione di esercizio	2 ... 8 bar
Funzionamento	a doppio effetto
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Corsa di decelerazione	20 mm
Attacco pneumatico	NPT1/8-27