

# Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-NPT-QS-5/32-U


Codice prodotto: 165009

FESTO

per lo strozzamento dello scarico, con attacco orientabile.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	QS-5/32
Attacco pneumatico 2	NPT1/8-27
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	112 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	58 l/min
Pressione di esercizio	1 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT rinforzato
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata
Posizione di montaggio	qualsiasi
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Peso	18,7 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM