


# Unità di manutenzione FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

Codice prodotto: 173879

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Maxi
Posizione di montaggio	Verticale
Scarico della condensa	Completamente automatico
Grado di filtrazione	40 µm
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Portata nominale standard	8300 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	2280 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Tramite squadretta di fissaggio
Collegamento pneumatico, porta 1	3/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	3/4 NPT
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC