

Regolatore di portata unidirezionale GRLZ-M5-LF-C

Codice prodotto: 175049

FESTO

per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola | Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione |
| Attacco pneumatico 1 | M5 |
| Attacco pneumatico 2 | M5 |
| Elemento di regolazione | Vite con testa a intaglio |
| Tipo fissaggio | filettata |
| Portata nominale normale in direzione di strozzatura | 48 l/min |
| Portata nominale normale in direzione di non ritorno | 40 ... 65 l/min |
| Pressione di esercizio | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar | 80 l/min |
| Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar | 65 ... 110 l/min |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Max. coppia di serraggio | 1,5 Nm |
| Peso | 7 g |
| Informazioni sui materiali, perni filettati | nichelato Ottone |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, vite di regolazione | Ottone |
| Informazioni sui materiali, attacco orientabile | Zinco pressofuso |