


Essiccatore ad adsorbimento LDF-H5-N1/2

Codice prodotto: 185682

FESTO

per aria compressa secca e pulita.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	verticale
Protezione a gabbia	Protezione metallica
Pressione di alimentazione 1	4 ... 10,5 bar
Punto di rugiada atmosferico	-40 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione KBK	1
Temperatura del fluido	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso	30.200 g
Tipo fissaggio	con foro passante
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso