


supporto ventosa ESH-HDL-1-PK

Codice prodotto: 189244

FESTO

Con compensazione della corsa, attacco laterale per il vuoto, fissaggio con due dadi esagonali.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	10 mm
Volume	0,15 cm ³
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa
Abbinamento con supporto ventosa	Misura 1
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	28 g
Fissaggio	Con controdado
Fissaggio ventosa	Diametro 3 mm
Attacco per il vuoto	PK-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR Acciaio
Materiale supporto	Alluminio Ottone nichelato POM Acciaio temprato Acciaio fortemente legato