


Raccordo a innesto passa-parete QSMS-5/32T-U

Codice prodotto: 190600

FESTO

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Mini
Diametro nominale	2,2 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	6 g
Attacco pneumatico 1	per tubo flessibile diametro esterno 5/32"
Attacco pneumatico 2	per tubo flessibile diametro esterno 5/32"
Colore dell'anello di smontaggio	grigio
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone nichelato
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato