

Unità di guida FEN-80- -

Codice prodotto: 19175

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	80
Corsa	10 ... 500 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Guida	Guida scorrevole
Costruzione	Guida
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di spostamento	70 N
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	70 g
Peso a corsa 0 mm	10.720 g
Tipo fissaggio	con filettatura interna
Informazioni sui materiali, elemento guida	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato