


cavo di collegamento KMYZ-7-24-5-LED-PUR

Codice prodotto: 193685

FESTO

Altamente flessibile, con riduzione della corrente di ritenuta integrata, per elettrovalvole CPV.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Funzioni supplementari | Riduzione della corrente di ritenuta |
| Indicatore posizione di commutazione | LED |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Peso | 90 g |
| Connessione elettrica | Connettore femmina angolare / Cavo Forma quadrata / estremità aperta 2 poli / 2 fili |
| Composizione cavo | 2x0,25 |
| Diametro cavo | 3,4 mm |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Connessione conduttore di protezione | Non disponibile |
| Fissaggio | Su elettrovalvola con vite autofilettante |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo | PA |
| Informazioni sui materiali, guaina del cavo | TPE-U(PUR) |
| Informazioni sui materiali, contatti | Bronzo |