


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-E-1/8-QS-6

Codice prodotto: 197483

FESTO

per lo strozzamento dello scarico, con attacco orientabile.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in Corea



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 2	R1/8
Tipo fissaggio	filettata
Pressione di esercizio	0 ... 8 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Peso	28,7 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR