

kit soffietto EADB-V2-50-S301-400

Codice prodotto: 2828842

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	93 mm
Taglia	50
Corsa	301 ... 400 mm
Prolungamento dello stelo	107 mm
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistenza ai fluidi	Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Massa movimentata	280 g
Peso	377 g
Fissaggio	Applicabile Con perno filettato
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatori	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale soffietto	NBR
Materiale perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato