



# Elettrovalvola

## MZH-3-0,4-K

Codice prodotto: 30210

FESTO

Micro-Pneumatica, con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa monostabile
Portata nominale normale	4 l/min
Pressione di esercizio	0 ... 7 bar
Costruzione	Sede piattello
Grado di protezione	IP40 con connettore femmina
Diametro nominale	0,4 mm
Tipo di comando	diretta
Tempo di commutazione OFF	4 ms
Tempo di commutazione ON	4 ms
Durata dell'inserimento	100%
Valori caratteristici bobina	24V DC: 0,5W
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	20 g
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco pneumatico 1	Sottobase
Attacco pneumatico 2	Sottobase
Attacco pneumatico 3	Sottobase
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso