

Valvola di inserimento MS4-DE-1/8-V110-Z

Codice prodotto: 529526

FESTO

elettrica, per aumento graduale della pressione, direzione del flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione di scarico | strozzabile |
| Tipo di azionamento | elettrico |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Azionatore manuale | a ritenuta monostabile |
| Costruzione | Sede pistone |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Tipo di comando | prepilato |
| Alimentazione pressione di pilotaggio | esterna |
| Direzione di flusso | non reversibile |
| Funzione valvola | 2/2 |
| Indicatore posizione di commutazione | con accessori |
| Pressione di esercizio | 4 ... 14 bar |
| Valore b | 0,5 |
| Valore C | 4,6 l/sbar |
| Portata nominale normale | 1.000 l/min |
| Valori caratteristici bobina | 110V AC |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 263 g |
| Connessione elettrica | Forma C |
| Tipo fissaggio | con accessori a scelta: Montaggio in linea |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio pressofuso |