


flangia motore EAMF-A-44A/B-70A

Codice prodotto: 529943

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	150 g
Codice interfaccia, motore in	70A
Codice interfaccia, supporto giunto-motore	44A 44B
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS