

Fissaggio a piedini HNA-40-R3

Codice prodotto: 537257

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione | 40 |
| Basato su standard | ISO 21287 |
| Varianti | Elevata protezione contro la corrosione |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Peso prodotto | 157 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale squadretta | Acciaio Con rivestimento protettivo |