

arresto meccanico PF-10-SLT

Codice prodotto: 539279

FESTO

Per mini-slittie SLT con ammortizzazione P



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	10
Ammortizzazione	Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, con arresto metallico fisso
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Consumo max. di energia per corsa	0,007 J
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE