


Attuatore oscillante DRQD-20-180-YSRJ-A-AL-FW

Codice prodotto: 540458

FESTO

per rilevamento posizioni, con ammortizzatori regolabili e rotismo a ingranaggi a compensazione del gioco. Attacco di alimentazione a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | 20 |
| Intervallo di regolazione angolo di oscillazione | -20 ... 6 deg |
| Angolo di oscillazione | 0 ... 180 deg |
| Ammortizzazione | Ammortizzatore, curva caratteristica costante, regolabile |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Costruzione | Pignone/cremagliera |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Pressione di esercizio | 2 ... 10 bar |
| Max. frequenza di oscillazione a 6 bar | 1,8 Hz |
| Funzionamento | a doppio effetto |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata |
| Classe di resistenza alla corrosione KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento torcente a 6 bar | 3,1 Nm |
| Tipo fissaggio | con foro passante con filettatura interna a scelta: |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sul materiale dell'albero motore | Acciaio da bonifica |
| Informazioni sul materiale della piastra copertura | Alluminio |
| Informazioni sul materiale delle guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Informazioni sul materiale del corpo (contenitore) | Alluminio |