

riduzione della corsa

HGRT-HR-40

Codice prodotto: 564300

FESTO

Per la regolazione dell'angolo di apertura. Adatte per pinza radiale HGRT.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Intervallo fine corsa regolabile/Corsa	45 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Fissaggio	Avvitato alla pinza
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale controdado	Acciaio per inserti
Materiale viti	Acciaio