


**tappo**  
**QBC-3/8H-U**  
Codice prodotto: 564788

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Tappo di chiusura
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	0,071 oz
Attacco pneumatico 1	Diametro bussola a innesto 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS