


distributore multiplo QBT3-3/16T-5/32-U

Codice prodotto: 567786

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	0,126 "
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	32 ... 140 °F
Peso	0,85 oz
Attacco pneumatico 1	Per tubo diametro esterno 3/16"
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 5/32"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato