

blocchetto di collegamento

VABM-B6-E-N14-10

Codice prodotto: 568189

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 21 mm |
| Numero max. posti valvola | 10 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata | 1,5 Nm |
| Coppia di serraggio max., fissaggio valvola | 2 Nm |
| Coppia di serraggio max., montaggio a parete | 5 Nm |
| Peso | 800 g |
| Attacco servopilotaggio 12/14 | NPT1/8-27 |
| Attacco pneumatico 1 | NPT1/4-18 |
| Attacco pneumatico 3 | NPT1/4-18 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |