

Kit a soffietto EADB-V1-63-S301-400

Codice prodotto: 570274

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	93 mm
Taglia	63
Corsa	301 ... 400 mm
Prolungamento dello stelo	104 mm
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Resistenza ai fluidi	Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Massa movimentata	266 g
Peso	376 g
Fissaggio	Applicabile Con perno filettato
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, adattatori	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, soffietto	NBR
Informazioni sui materiali, perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato