

blocco batteria VABM-B10-20S-G14-4

Codice prodotto: 576419

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 22 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero max. posti valvola | 4 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso | 535 g |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |