

raccordo rapido CK-1/8-PK-6-KU

Codice prodotto: 6255

FESTO

Filetto maschio con bordo di tenuta, esecuzione in polimero.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,4 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Bordo di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	3,25 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Materiale perno filettato	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS