


riduttore EMGC-60-P-G5-SEC-67

Codice prodotto: 8000614

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	60 mm
Dimensioni flangia motore	67 mm
Gioco torsionale	0,5 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	6.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-20 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	26 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,32 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	44 Nm
Grado di efficienza max.	94 %
Resistenza alla torsione	2,4 Nm/arcmin
Peso	900 g
Codice interfaccia, motore Out	60H
Codice interfaccia, motore in	67A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS