


cursore
 DARD-L1-32-S
Codice prodotto: 8001412

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25/32
Deviazione radiale +/-	2 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	1.100 N
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio fortemente legato
Materiale forcella	Acciaio fortemente legato
Materiale elemento scorrevole	Ottone
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico