

Sottobase accoppiabile CPX-GE-EV-S-VL

Codice prodotto: 8022170

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Tirante
Peso prodotto	125 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Collegamento elettrico	A 4 poli M18
Alimentazione di tensione max.	8 A
Tensione di alimentazione	Alimentazione di tensione dell'impianto