

Blocco di collegamento VABM-B10-25E-G12-8-P3

Codice prodotto: 8026285

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni griglia | 27.5 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Numero max di posti valvola | 8 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso prodotto | 2130 g |
| Tipo di montaggio | Con foro passante |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12 | G1/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G1/2 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G1/2 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento | Lega di alluminio battuto |