


Kit assiale EAMM-A-L48-90GB

Codice prodotto: 8063488

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia trasmissibile	17 Nm
Peso prodotto	790 g
Codice interfaccia, attuatore	L48
Codice interfaccia, ingresso motore	90GB
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)