


# kit assiale EAMM-A-N80-115GA

Codice prodotto: 8063615

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	47 Nm
Peso	2.212 g
Codice interfaccia, attuatore	N80
Codice interfaccia, motore in	115GA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS