

インジケータプラグ MCL-24DC/AC

部品番号: 10000

FESTO



データシート

特長	値
質量	12 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ DIN EN 175301-803準拠
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 AC	24 V
電源周波数	0 ... 60 Hz
許容電圧変動	+/- 15 %
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6強化